


# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## MGU66.004.210

### Декоративна рамка Unica Top двойна хром/ графит



#### Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Двойна Хоризонтално
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Bright chrome
Цвят за декорация	Графит

#### Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	161 mm
Дълбочина	14 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,09 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

#### Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Ацетон Течност за почистване на стъкла Масло Устойчив на UV Бензин Белина Алкохол Течен сапун

#### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	16 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	95 g

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------