



#### Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Тройна Хоризонтален Тройна вертикален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Fluorescent green
Цвят за декорация	Алуминий

#### Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	232 mm
Дълбочина	14 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,118 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

#### Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Течност за почистване на стъкла Течен сапун Ацетон Устойчив на UV Масло Белина Бензин Алкохол

#### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	23,500 cm
Package 1 Weight	123,300 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	24,500 cm
Package 2 Weight	426,000 g

Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	18
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,813 kg

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------