



Основни

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Брой контактни излази	1
Тип опаковка	Покритие боя
Number of terminals per pole	2

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Вид капак	C капак
Стандартно отклонение на изхода	Шуко
Начин на монтаж	Чрез винтове
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Номинален ток	16 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50 Hz
Експлоатационен живот в цикли	5000 cycles
Електрическа устойчивост	5000 cycles
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Вид глава на болта	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1 x 1.5...2 x 4 mm ² за твърд кабел/и 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Неподвижен кабел/и 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за гъвкав кабел/и
Захват на проводника	12 mm
Материал	ASA + PC: Механичен капак PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	45,5 mm
Дълбочина на свързване	29,5 mm
Нето тегло на продукта	0,048 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Диелектрична якост	2000 V
Температура на околния въздух при работа	5...35 C
Стандарти	UNE 20315-1-2 UNE 20315-1-1
Продуктови сертификати	AENOR: 030/2210 N
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	7,2 cm
Package 1 Weight	48,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,7 cm
Package 2 Width	17,7 cm
Package 2 Length	36,6 cm
Package 2 Weight	621,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	8,212 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Minimum percentage of recycled plastic content	63

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------