

### Основни

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Комуникационна розетка
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 контакт/иКат.5 <= 100 MHz
Тип опаковка	Покритие боя

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
Организация на кабелите	Неекранирана усукана двойка
Тип екраниране на кабела	UTP
Съвместимост на продуктите	Infraplus Actassi s-one
Начин на монтаж	Чрез винтове
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Свързване - клеморед	IDC
Брой изводи на веригата	1
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	41,7 mm
Дълбочина на свързване	25,7 mm
Нето тегло на продукта	0,037 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разрежена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан

## Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Температура на околния въздух при работа	5...35 C
Стандарти	ISO/IEC 11801 #N/A EN 50173-1 TIA/EIA-568-A-5 IEC 60603-7 IEC 60603-7-3
IP степен на защита	IP21
IK степен на защита	IK04

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	37,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,000 cm
Package 2 Width	37,000 cm
Package 2 Length	5,800 cm
Package 2 Weight	490,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,681 kg

## Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------