

Основни

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Комуникационна розетка
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 контакт/иКат.6 <= 250 MHz
Тип опаковка	Покритие боя

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
Организация на кабелите	Екранирана усукана двойка
Тип екраниране на кабела	STP
Съвместимост на продуктите	Actassi s-one Infraplus
Начин на монтаж	Чрез винтове
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Свързване - клеморед	IDC
Брой изводи на веригата	1
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	41,7 mm
Дълбочина на свързване	25,7 mm
Нето тегло на продукта	0,059 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разрежена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан





Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Температура на околния въздух при работа	5...35 C
Стандарти	EN 50173-1 ANSI/TIA/EIA-568-B-2 #N/A IEC 60603-7 ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801
IP степен на защита	IP21
IK степен на защита	IK04

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	7,400 cm
Package 1 Weight	61,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,000 cm
Package 2 Width	37,000 cm
Package 2 Length	5,800 cm
Package 2 Weight	733,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,500 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACh	 Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------