

Основни

Обхват	Odace
Тип продукт или компонент	Капаче
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип опаковка	Покритие боя

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	Чрез винтове
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	27,7 mm
Дълбочина на свързване	11,7 mm
Нето тегло на продукта	0,02 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разрежена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перексид 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Температура на околния въздух при работа	5...35 C
Стандарти	EN 60669-1 2006/95/EEC
Продуктови сертификати	LCIE: NF 619318A NF
ИК степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm

Package 1 Weight	19,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,000 cm
Package 2 Width	37,000 cm
Package 2 Length	5,800 cm
Package 2 Weight	309,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	4,441 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------