

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## S530206 Odace - Бутон - 10 A - алуминий, с безвинтови клеми



### Основни

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Range of product            | Odace                       |
| Тип продукт или компонент   | Бутон                       |
| Представяне на устройството | Механизъм с фиксираща рамка |
| Приложение на устройството  | Контрол на светлината       |

### Допълнителни устройства

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Монтиране на устройство           | Вграден  |
| Тип технология                    | Електромеханичен   |
| Брой капаци                       | 1  |
| Задвижващо устройство             | Пуш бутон  |
| Предоставено оборудване           | Impulse relay  |
| Начин на монтаж                   | Чрез винтове   |
| Цветови нюанс                     | Алуминий   |
| Тип опаковка                      | Покритие боя   |
| Номинален ток                     | 10 A   |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V  |
| Тип на мрежата                    | AC   |
| Честота на мрежата                | 50/60 Hz   |
| Минимална товаропдемност          | 200 операции 1.25 In и 1.1 Un с $\cos \phi = 0.3$  |
| Експлоатационен живот в цикли     | 20000 cycles при Включено и Изключено при номинално напрежение с $\cos \phi = 0.6$   |
| Електрическа устойчивост          | 20000 cycles при Включено и Изключено при номинално напрежение с $\cos \phi = 0.6$   |
| Номер на клеморед                 | 2 безвинтови клеми   |
| Вид глава на болта                | Pozidriv No 1  |
| Капацитет на накрайници           | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за твърд кабел/и<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за гъвкав кабел/и<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за Неподвижен кабел/и |
| Захват на проводника              | 12 mm  |
| Локална сигнализация              | Осветяем   |
| Материал                          | Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел<br>PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка<br>PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус                       |
| Височина                          | 71 mm  |
| Широчина                          | 71 mm  |
| Дълбочина                         | 33,6 mm  |
| Дълбочина на свързване            | 18,75 mm   |

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Нето тегло на продукта        | 0,04 kg  |
| Устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%)<br>Устойчив на алкохол (96%)<br>Устойчив на А-млечна киселина<br>Устойчив на разреден кватернерен амоний<br>Устойчив на разредена белина<br>Устойчиви на разреден амоняк<br>Устойчиви на сапунена вода<br>Устойчив на почистващ препарат за кристали<br>Устойчив на водороден прекис 10 обема<br>Устойчиви на хексан |






### Околна среда

|  |   |
|--|---|
| Температура на околната среда за съхранени | -5...50 °C  |
| Диелектрична якост                         | 2000 V  |
| Температура на околния въздух при работа   | 5...35 °C   |
| Стандарти                                  | EN 60669-1<br>2006/95/EEC                                 |
| Продуктови сертификати                     | AENOR: 030/2237[RETURN]LCIE: NF 604950[RETURN]N[RETURN]NF |
| IK степен на защита                        | IK04  |
| IP степен на защита                        | IP21 D  |

### Опаковъчни единици

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3,7 cm   |
| Package 1 Width              | 7,4 cm   |
| Package 1 Length             | 7,4 cm   |
| Package 1 Weight             | 38,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 18,0 cm  |
| Package 2 Width              | 37,0 cm  |
| Package 2 Length             | 5,8 cm   |
| Package 2 Weight             | 498,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S04      |
| Number of Units in Package 3 | 120      |
| Package 3 Height             | 30,0 cm  |
| Package 3 Width              | 40,0 cm  |
| Package 3 Length             | 60,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 6,748 kg |

### Устойчивост на офертата

|   |   |
|---|---|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium   |
| Регламенти на REACh                                     |  Декларация На REACh   |
| REACh не е включен в SVHC                               | Да  |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС |
| Без токсични тежки метали                               | Да  |
| Без живак   | Да  |
| Sustainable packaging                                   | Yes   |
| Регламент на Китай относно RoHS                         |  Декларация На Китай Относно RoHS  |
| Информация за освобождаване от RoHS                     |  Да  |
| Оповестяване за опазване на околната среда              |  Екологичен Профил На Продукт  |
| Профил на циркулярност                                  | Няма нужда от специфични операции по рециклиране  |

## Гаранции по договора

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|

---