



## Основни

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Вентилатор

## Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Тип технология	Електромеханичен
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Брой капази	3
Задвижващо устройство	Капаче
Начин на монтаж	Чрез винтове
Маркировка	Символ вентилатор
Цветови нюанс	Алуминий
Тип опаковка	Покритие боя
Номинален ток	6 AX
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Минимална товаропдемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un с $\cos \phi = 0.3$
Експлоатационен живот в цикли	20000 Cycles при 5 In ON + In OFF 20000 cycles при Включено и Изключено при номинално напрежение с $\cos \phi = 0.6$
Електрическа устойчивост	20000 Cycles при Включено и Изключено при номинално напрежение с $\cos \phi = 0.6$ 20000 cycles при 5 In ON + In OFF
Номер на клеморед	3 безвинтови клеми
Вид глава на болта	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за твърд кабел/и 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за гъвкав кабел/и 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за Неподвижен кабел/и
Захват на проводника	12 mm
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	45,5 mm
Дълбочина на свързване	31,2 mm

Нето тегло на продукта	0,048 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

### Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Диелектрична якост	2000 V
Температура на околния въздух при работа	5...35 C
Стандарти	2006/95/EEC EN 60669-1
Продуктови сертификати	AENOR: 030/2237 LCIE: NF 604950 NF
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	54 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,8 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	37 cm
Package 2 Weight	358 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,434 kg

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

---

Гаранция	18 months
----------	-----------

---