



Основни

| | |
|----------------------------------|--|
| Обхват | Odace |
| Тип продукт или компонент | Детектор за присъствие |
| Представяне на устройството | Механизъм с фиксираща рамка |
| Цветови нюанс | Алуминий |
| Тип товар | 230 V AC лампа с нажежаема жичка 40...350 W 230 V AC халогенна лампа 40...350 W |
| Тип опаковка | Покритие боя |
| Доп. информация за окабеляването | Ръчно превключване с бутон NC |

Допълнителни устройства

| | |
|-----------------------------------|--|
| [Ue] номинално работно напрежение | 230 V AC 50 Hz |
| Тип защита | Предпазител |
| Зона за откриване на движение | 10 x 20 m (PIR монтажна височина 1.2 m) |
| Зона за засичане на присъствие | 10 x 18 m (PIR монтажна височина 1.2 m) |
| Ъгъл за откриване | 112° |
| Избираеми режими | A: automatic M: manual |
| Регулиране на светлината | 5...1000 lux |
| Времезакъснение | 5 s...20 min |
| Обхват на времево забавяне | 5 s...20 min |
| Конфигурация на окабеляване | 2-wire |
| Брой паралелни щифтове | 40 W for 1 PIR in parallel 50 W for 2 PIR in parallel 80 W for 3 PIR in parallel |
| Свързани спомагателни устройства | Maximum 3 detectors in parallel for a load |
| Номер на клеморед | 2 винтови клеми |
| Вид глава на болта | Pozidriv No 1 |
| Капацитет на крайници | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Твърд кабел/и 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Неподвижен кабел/и 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за гъвкав кабел/и |
| Захват на проводника | 8 mm |
| Материал | ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел PA6: #N/A PC (поликарбонат) GF10: #N/A #N/A: моноблок |
| Монтиране на устройство | Вграден |
| Начин на монтаж | Чрез винтове |
| Монтажна височина | 1...1,4 m |
| Височина | 71 mm |
| Широчина | 71 mm |
| Дълбочина | 50,3 mm |
| Дълбочина на свързване | 32 mm |

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отнoшение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

| | |
|-------------------------------|--|
| Нето тегло на продукта | 0,0822 kg |
| Устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан |




Околна среда

| | |
|---|--|
| Намаляващ фактор | With power derating 5 W per °C above 25 °C |
| IP степен на защита | IP20 |
| IK степен на защита | IK04 |
| Температура на околния въздух при работа | -5...35 C |
| Температура на околната среда за съхранение | -5...50 C |
| Стандарти | 2004/108/EC EN 60669-2-1 2006/95/EEC EN 61000-6-2 |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,4 cm |
| Package 1 Width | 7,8 cm |
| Package 1 Length | 10 cm |
| Package 1 Weight | 157 g |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС |
| Без живак | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS |  Декларация На Китай Относно RoHS |
| Информация за освобождаване от RoHS |  Да |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|