



Основни

Range of product	Odace
Име	Touch
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Брой модули	Четворна
Посока на монтаж	Хоризонтално/вертикално
Межд�центрово разстояние	71 mm
Вид рамка	Четворна
Тип опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Алуминий
Покритие	Матиран
Повърхностна обработка	Боядисан
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: Декоративна рамка
Височина	85 mm
Широчина	298 mm
Дълбочина	10 mm
Нето тегло на продукта	0,04656 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...45 °C
Стандарти	EN 60669-1 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC NF C 61-314 NBN C 61-112-1
Продуктови сертификати	AENOR: 030/2205[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]N[RETURN]NF
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	29,800 cm
Package 1 Weight	53,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	37,000 cm
Package 2 Length	5,800 cm
Package 2 Weight	320,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,237 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------