


# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## S530808S

### Четворна рамка, полупрозрачно ледено зелено Odace Touch алуминий



#### Основни

Range of product	Odace
Име	Touch
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Брой модули	Четворна
Посока на монтаж	Хоризонтално/вертикално
Межд�центрово разстояние	71 mm
Вид рамка	Четворна
Тип опаковка	Flow-pack

#### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	C щипки
Цветови нюанс	Translucent green
Side color	Алуминий
Покритие	Матиран
Материал	Acrylic: #N/A PC (поликарбонат): Декоративна рамка
Височина	85 mm
Широчина	298 mm
Дълбочина	10 mm
Нето тегло на продукта	0,0964 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан

#### Околна среда

Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...45 °C
Стандарти	2006/95/EEC UNE 20315-1-1 NF C 61-314 EN 60669-1 NBN C 61-112-1
Продуктови сертификати	AENOR: 030/2205[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]N[RETURN]NF
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	29,7 cm
Package 1 Weight	93 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,8 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	37 cm
Package 2 Weight	523 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,412 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------