


# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## SDN1300168

### Бутон за управление на щори титаний (механизъм+монт. рамка)



#### Основни

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Range name                | Sedna            |
| Обхват                    | Sedna            |
| Тип продукт или компонент | Бутон            |
| Function                  | Щора             |
| Delivery form             | Без рамка        |
| Маркировка                | ГОРЕ-ДОЛУ        |
| Kind of terminals         | Безвинтови клеми |

#### Допълнителни устройства

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Тип ключалка              | Електрически   |
| Ниво на мощност           | 2300 W   |
| Номинален ток             | 10 AX при 250 V AC   |
| Terminal capacity         | 2 кабел/и2,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| Wire structure            | Твърд<br>Гъвкав  |
| Захват на проводника      | 13 mm  |
| Material of visible parts | Термопластичен ABS-UV стабилизирани                              |
| Покритие                  | Гланциран  |
| Начин на монтаж           | Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...70 mm<br>Винтове |
| Височина                  | 71 mm  |
| Широчина                  | 71 mm  |
| Дълбочина                 | 37 mm  |
| Depth of visual part      | 12 mm  |
| Нето тегло на продукта    | 0,061972 kg  |

#### Околна среда

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Conformity mark        | CE     |
| Продуктови сертификати | GOST-R |
| IP степен на защита    | IP20   |

#### Опаковъчни единици

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,000 cm  |
| Package 1 Width              | 7,000 cm  |
| Package 1 Length             | 7,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 63,500 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 9,500 cm  |
| Package 2 Width              | 18,500 cm |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Length             | 27,500 cm |
| Package 2 Weight             | 724,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S04       |
| Number of Units in Package 3 | 120       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 40,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 9,348 kg  |

## Устойчивост на офертата

|   |  |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium  |
| Регламенти на REACH                                     | <a href="#">Декларация На REACH</a>  |
| REACH не е включен в SVHC                               | Да   |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>  |
| Без токсични тежки метали                               | Да   |
| Без живак   | Да   |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>   |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>   |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>   |
| Профил на циркулярност                                  | Няма нужда от специфични операции по рециклиране   |
| WEEE  | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|