



Основни

Обхват	Sedna
Function	Ключ карта
Приложение на устройството	Контрол
Delivery form	Без рамка

Допълнителни устройства

Function	Hotel card switch
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 AX при 250 V AC
Kind of terminals	Безвинтови клеми
Terminal capacity	2 кабел/и2,5 mm ²
Wire structure	Твърд Гъвкав
Захват на проводника	13 mm
Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...70 mm Винтове
Височина	75 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	55 mm
Depth of visual part	31 mm
Нето тегло на продукта	0,063563 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP20
Conformity mark	CE
Продуктови сертификати	GOST-R

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	81,5 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------