


Техническа спецификация за продукт Характеристики

SDN2200568

Ротативен бутонен димер девиатор RL,
60-500VA титаний (механизъм+монт. рамка)



Основни

Гама на продукта	Sedna
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Цветови нюанс	Titanium
Kind of terminals	Клеморед

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Контролен димер	Ротативен пуш тип
Превключвателни възможности	Девиаторен
Тип товар	230 V AC халогенна лампа: 60...500 W Халогенна лампа HH с феромагнетен трансформатор: 60...500 VA 230 V AC лампа с нажежаема жичка: 60...500 W
Rated voltage	230 V AC
Тип защита	Предпазител
Тип предпазител	F2.5АН 250 V
Цветови нюанс	Titanium
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирен
Покритие	Гланциран
Terminal capacity	1 кабел/и2,5 mm ²
Wire structure	Твърд Гъвкав
Захват на проводника	7 mm
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...80 mm Винтове
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	47,5 mm
Depth of visual part	20 mm
Нето тегло на продукта	0,13587 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Околна среда




Стандарти	EN 60669-2-1
Conformity mark	CE
Продуктови сертификати	GOST-R
IP степен на защита	IP20

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	158,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	9,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	1,342 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	16,728 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------