

Техническа спецификация за продукт Характеристики

SDN2200623 Ротативен димер RL, 60-325VA крема (механизъм+монт. рамка)



ОСНОВНИ

Гама на продукта	Sedna
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Цветови нюанс	Крем
Kind of terminals	Клеморед

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Контролен димер	Ротативен пуш тип
Тип товар	230 V AC халогенна лампа: 25...325 W Халогенна лампа ниско напрежение с ел. трансформатор: 25...325 VA 230 V AC лампа с нажежаема жичка: 25...325 W
Rated voltage	230 V AC
Тип защита	Electronic fuse protection
Цветови нюанс	Крем
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
Terminal capacity	1 кабел/и2,5 mm ²
Wire structure	Твърд Гъвкав
Захват на проводника	7 mm
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...80 mm Винтове
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	47,5 mm
Depth of visual part	20 mm
Нето тегло на продукта	0,10536 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Околна среда



Стандарти	EN 60669-2-1
Conformity mark	CE
Продуктови сертификати	GOST-R
IP степен на защита	IP20

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	105 g

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------