

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## SDN2200760

### Ротативен бутонен димер девиатор RC, 25-325VA алуминий (механизъм+монт. рамка)

#### Основни

Гама на продукта	Sedna
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Цветови нюанс	Алуминий
Kind of terminals	Клеморед

#### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Контролен димер	Ротативен пуш тип
Превключвателни възможности	Девиаторен
Тип товар	230 V AC халогенна лампа: 25...325 W Халогенна лампа ниско напрежение с ел. трансформатор: 25...325 VA 230 V AC лампа с нажежаема жичка: 25...325 W
Rated voltage	230 V AC
Тип защита	Electronic fuse protection
Цветови нюанс	Алуминий
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирен
Покритие	Гланциран
Terminal capacity	1 кабел/и2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Твърд Гъвкав
Захват на проводника	7 mm
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...80 mm Винтове
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	47,5 mm
Depth of visual part	20 mm
Нето тегло на продукта	0,10438 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради



#### Околна среда

Стандарти	EN 60669-2-1
Conformity mark	CE
Продуктови сертификати	GOST-R
IP степен на защита	IP20

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,1 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	4,75 cm
Package 1 Weight	104,38 g

## Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------