



#### Основни

Range name	Sedna
Обхват	Sedna
Function	Контактен излаз
Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
Delivery form	Механизъм с фиксираща рамка
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартно отклонение на изхода	Шуко
Номинален ток	16 A при 250 V AC
Цветови нюанс	Titanium
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти
Допълнителна информация за контакт	Lid

#### Допълнителни устройства

Захват на проводника	13 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	47,3 mm
Нето тегло на продукта	0,073818 kg
Depth of visual part	16 mm
Начин на монтаж	Винтове52...69 Mm С винтове и щипки, диапазон на захващане на крачетата:
Височина	71 mm
Покритие	Гланциран
Material of visible parts	PC
Wire structure	Гъвкав Твърд
Terminal capacity	2 кабел/и2,5 mm <sup>2</sup>
Kind of terminals	Винтови клеми
Брой контактни излази	1
Вид капак	С капак
Стандартен излаз	CEE 7/3

#### Околна среда

IP степен на защита	IP20
Продуктови сертификати	GOST-R
Стандарти	IEC 60884-1

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	75,300 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	836,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,579 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------