



## Основни

Гама на продукта	Sedna
Обхват	Sedna
Тип продукт или компонент	Комуникационна розетка
Приложение на устройството	Комуникация
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Цветови нюанс	Алуминий
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

## Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
Wire structure	Твърд
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 контакт/иКат.5е
Тип екраниране на кабела	UTP
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
Начин на монтаж	Винтове, диапазон на захващане на крачетата: 51...80 mm
Свързване - клеморед	IDC
Depth of visual part	14,5 mm
IP степен на защита	IP20
Широчина	71 mm
Височина	71 mm
Дълбочина	36 mm
Нето тегло на продукта	0,05211 kg

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	57,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	651,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm

Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,353 kg

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------