



Основни

Гама на продукта	Sedna
Обхват	Sedna
Тип продукт или компонент	Комуникационна розетка
Приложение на устройството	Комуникация
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Цветови нюанс	Алуминий
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	2
Wire structure	Твърд
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 контакт/иКат.6
Тип екраниране на кабела	UTP
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
Начин на монтаж	Винтове, диапазон на захващане на крачетата: 51...80 mm
Свързване - клеморед	IDC
Depth of visual part	14,5 mm
IP степен на защита	IP20
Широчина	71 mm
Височина	71 mm
Дълбочина	36 mm
Нето тегло на продукта	0,0572 kg

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,100 cm
Package 1 Width	7,100 cm
Package 1 Length	3,600 cm
Package 1 Weight	57,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,400 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	680,000 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm

Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8926,000 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------