

### Основни

Range name	Sedna
Function	Розетки за високоговорител
Delivery form	Без рамка
Kind of terminals	Безвинтови клеми
Код цвят	RAL 9003

### Допълнителни устройства

Брой контактни излази	2
Фиксиране на механизъм	Винтове и щипки
Terminal capacity	1 кабел/и1,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Гъвкав Твърд
Захват на проводника	7 mm
Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...70 mm Винтове
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	44,5 mm
Depth of visual part	24,7 mm
Нето тегло на продукта	0,0592 kg

### Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	57,200 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	658,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm

Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,531 kg

### Устойчивост на офертата

REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------