

Основни

Range name	Sedna
Function	Розетки за високоговорител
Delivery form	Без рамка
Kind of terminals	Безвинтови клеми

Допълнителни устройства

Брой контактни излази	2
Фиксиране на механизъм	Винтове и щипки
Terminal capacity	1 кабел/и1,5 mm ²
Wire structure	Гъвкав Твърд
Захват на проводника	7 mm
Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51...70 mm Винтове
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	44,5 mm
Depth of visual part	24,7 mm
Нето тегло на продукта	0,05745 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	7,1 cm
Package 1 Weight	57,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,4 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	582,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm

Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	8,092 kg

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В процес на разследване
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------