



#### Основни

Range name	Sedna
Обхват	Sedna
Приложение на устройството	Монтиране
Function	Декоративна рамка
Брой модули	Тройна
Посока на монтаж	Вертикален
Съвместимост на гамата	Sedna Контактен излаз
Cover frame color	Сиво

#### Допълнителни устройства

Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Покритие	Гланциран
Височина	222 mm
Широчина	85 mm
Дълбочина	7 mm
Depth of visual part	7 mm
Нето тегло на продукта	0,0405 kg

#### Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

#### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	22,500 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	20,500 cm
Package 2 Length	31,500 cm
Package 2 Weight	741,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	4,346 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------