



#### Основни

Range name	Sedna
Обхват	Sedna
Тип продукт или компонент	#N/A
Приложение на устройството	Монтиране

#### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
Височина	80,9 mm
Широчина	80,7 mm
Дълбочина	40 mm
Depth of visual part	40 mm
Нето тегло на продукта	0,047 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

#### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	44,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	437,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	5,908 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------