



Основни

Range name	Sedna
Обхват	Sedna
Тип продукт или компонент	#N/A
Приложение на устройството	Монтиране

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Гланциран
Височина	80,9 mm
Широчина	80,7 mm
Дълбочина	40 mm
Depth of visual part	40 mm
Нето тегло на продукта	0,0445 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,100 cm
Package 1 Length	8,100 cm
Package 1 Weight	45,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	9,400 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	360,000 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6193,000 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------