

Principal

Linha de produto	Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente	Sinalizador
Nome abreviado do dispositivo	9.001K

Complementar

Material do aro	Metal
Diâmetro de montagem	30 mm
Formato do cabeçote da unidade de sinalização	Redondo
Tipo de lente	Abobadado Plástico
Cor da pastilha ou da lente	Verde
Fonte de luz	Verde LED
Base da lâmpada	BA 9s
Alimentação do bloco luminoso	Direto 24...28 V CA/CC
Conexões - terminais	Terminais de parafuso, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conforme IEC 60947-1
Torque de aperto	0,8 N.m conforme IEC 60947-1
Formato da cabeça do parafuso	Com slots cruzados
Formato da cabeça do parafuso	Com slots cruzados
Posição de operação	Qualquer posição
[Ui] tensão nominal de isolamento	250 V (graus de poluição 2) conforme IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	2,5 kV IEC 60947-1
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos	10 A Fusível tipo cartucho conforme IEC 60947-5-1
Fonte de luz	LED
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A
Largura total CAD	54 mm
Altura total CAD	70 mm
Profundidade total CAD	42 mm
Tensão nominal de alimentação [Us]	24...28 V CA/CC
Peso líquido	0,134 kg
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Tipo de lente	Abobadado
Tensão nominal de alimentação [Us]	24...28 V
Cor da fonte de luz	Verde
Material da lente	Polycarbonato
Tamanho	30 mm




Meio ambiente

Normas	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificações do produto	NEMA[RETURN]UL 508
Tratamento de proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Resistência à vibração	7 gn (f= 2...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	50 gn conforme IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP	IP66 conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,600 cm
Package 1 Width	5,700 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	145,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,666 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------