

## Principal

Linha de produto	Harmony 9001K
Tipo de produto ou componente	Botão não luminoso
Nome abreviado do dispositivo	K
Tipo de acionamento	Retorno por mola
Característica do acionamento	Vermelho cogumelo de Ø 35 mm
Informações adicionais do acionamento	Screw-on plastic with set screw

## Complementar

Material do aro	Metal
Diâmetro de montagem	30 mm
Fonte de luz	Sem
Fonte de luz	Sem
Alimentação do bloco luminoso	Sem abastecimento
Tipo e composição dos contatos	1 NF
Conexões - terminais	Terminais de parafuso
Posição de operação	Qualquer posição
[Ie] corrente nominal de operação	10 A, CA-15 10 A, CC-13
Operação dos contatos	Padrão
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Cor da pastilha ou da lente	Vermelho
Característica do acionamento	Cogumelo de Ø 35 mm
Tipo de acionamento	Retorno por mola
Tamanho	30 mm

## Meio ambiente

Certificações do produto	NEMA[RETURN]UL listados arquivo E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR 25490 classe 3211 03[RETURN]CE
Grau de proteção NEMA	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	5,588 cm
Package 1 Length	9,398 cm
Package 1 Weight	145,15 g

## Oferta sustentável

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------