

## Principal

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Linha de produto              | Harmony 9001K      |
| Tipo de produto ou componente | Comutador          |
| Nome abreviado do dispositivo | K                  |
| Tipo de acionamento           | Retorno por mola   |
| Característica do acionamento | Preto botão padrão |

## Complementar

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Material do aro                       | Metal  |
| Diâmetro de montagem                  | 30 mm  |
| Informações de posição do acionamento | 3 Posições   |
| Tipo e composição dos contatos        | 2 NA   |
| Conexões - terminais                  | Conexões por parafuso, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme IEC 60947-1 |
| Apresentação do dispositivo           | Produto completo   |
| Cor da pastilha ou da lente           | Preto  |
| Característica do acionamento         | Manopla curta  |
| Tipo de acionamento                   | Retorno por mola   |
| Tamanho                               | 30 mm  |
| Retorno                               | Ambos os lados para o centro   |
| Perfil de came                        | 13   |



## Meio ambiente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Grau de proteção NEMA    | NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13   |
| Certificações do produto | classe CSA LR24590 3211 03[RETURN]CE[RETURN]UL listados arquivo E42259 CCN NKCR |

## Unidades de embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 12,903 cm |
| Package 1 Width              | 5,08 cm   |
| Package 1 Length             | 32,774 cm |
| Package 1 Weight             | 226,796 g |

## Oferta sustentável

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Diretiva RoHS da UE        | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)   |
| Mercury free               | Sim   |
| Regulamento RoHS China     |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Sim</a>   |
| WEEE                       | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contratual

---

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

---