



Principal

Linha	Linergy
Nome do produto	FT
Nome abreviado do dispositivo	GV1G
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de conexão
Descrição de polos	3P
Compatibilidade de gama	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys você TeSys LS1

Complementar

[Ie] corrente nominal de operação	63 A
Local de montagem	Parte superior
Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529
[Ui] tensão nominal de isolamento	690 V conforme IEC 60947-1
Conexões - terminais	Terminais de parafuso 1 Sólido AWG 4 Terminais de parafuso 1 cabo(s) 1,5...16 mm ² Flexível Com ponta do cabo Terminais de parafuso 1 cabo(s) 1,5...16 mm ² Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 1 cabo(s) 1,5...25 mm ² Sólido Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1,5...4 mm ² Flexível Com ponta do cabo Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1,5...6 mm ² Sólido Terminais de parafuso 2 cabo(s) 1,5...4 mm ² Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 1 Flexível AWG 4
Torque de aperto	1,7 N.M - ligar Terminais de parafuso 2,2 N.m - ligar conector
Peso líquido	0,04 kg

Meio ambiente

Certificações do produto	CE[RETURN]UKCA
--------------------------	----------------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	48 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,678 kg
Unit Type of Package 3	P06

Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	68,18 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------