



Principal

Linha	Linergy
Nome do produto	FT
Nome abreviado do dispositivo	GV2AF
Tipo de produto ou componente	Bloco de combinação
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de conexão
Compatibilidade de gama	TeSys K TeSys GV2 TeSys Deca

Complementar

Compatibilidade do produto	LP1K LC1K
Descrição de polos	3P
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10
Peso líquido	0,02 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,700 cm
Package 1 Width	4,100 cm
Package 1 Length	5,500 cm
Package 1 Weight	12,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	8,500 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	148,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,074 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim

Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------