



Principal

Linha de produto	Relés Eletromecânicos
Nome abreviado do dispositivo	RSZ
Tipo de produto ou componente	Base
Compatibilidade do produto	Relé tipo plug-in RSB with 1 F/A contact at 16 A Relé tipo plug-in RSB with 2 F/A contact at 8 A
Tipo e composição dos contatos	2 F/A
[I _{th}] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A

Complementar

Forma do pino	Tipo flat
[U _e] tensão de operação nominal	< 250 V CA
Disposição do terminal de contato	Separado
Conexões - terminais	Conexão por parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) Flexível Com a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) Flexível Com a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Sólido Sem a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Sólido Sem a extremidade do cabo
Torque de aperto	< 0,8 N.m para M3 parafuso(s)
Modo de fixação	Por parafuso (painel) De encaixe (Trilho DIN de 35mm)
[U _{imp}] Tensão suportável de impulso nominal	3,6 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3
Quantidade indivisível de venda	10
Largura	15,5 mm
Peso líquido	0,05 kg

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61984
Certificações do produto	CSA[RETURN]JUL
Gravação	CE
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,000 cm

Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	428,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,575 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaración REACH
REACH free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaración RoHS da EU
Toxic heavy metal free	Sim
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declaración RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------