



## Principal

Linha de produto	Relés Eletromecânicos
Compatibilidade do produto	Relé tipo plug-in RXM com 3 F/A contato
Nome abreviado do dispositivo	RXZ
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A
Tipo de produto ou componente	Base
Tipo e composição dos contatos	3 F/A

## Complementar

[Ue] tensão de operação nominal	< 250 V conforme IEC < 300 V conforme UL
Conexões - terminais	Conexão por parafuso, 1 x 0,34...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) Flexível Com a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 2 x 0,34...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) Flexível Com a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) Sólido Sem a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) Sólido Sem a extremidade do cabo
Forma do pino	Tipo flat
Torque de aperto	< 1 N.m para M3 parafuso(s)
Modo de fixação	Por parafuso (painel) De encaixe (Trilho DIN de 35mm)
Comprimento da decapagem do fio	8 mm
Disposição do terminal de contato	Separado
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	4 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3
Quantidade indivisível de venda	10
Largura	27 mm
Peso líquido	0,058 kg

## Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529
Força dielétrica	2500 V
Normas	IEC 61984
Certificações do produto	UL[RETURN]Lloyd's[RETURN]CSA
Gravação	CE
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...55 °C

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,100 cm
Package 1 Width	2,700 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	61,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,600 cm
Package 2 Width	13,600 cm
Package 2 Length	11,000 cm
Package 2 Weight	614,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,993 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
REACh free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Toxic heavy metal free	Sim
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------