

Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Cabeçote para botão
Nome do componente	XACA

Complementar

Gravação	Sem gravação
Informações adicionais do acionamento	Com revestimento
Cor da pastilha ou da lente	Branco
Compatibilidade do produto	XACA..
Local de montagem	Parte frontal do gabinete
Quantidade indivisível de venda	10
Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60204-32 UL 508
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	100 gn conforme IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grau de proteção IK	IK08 conforming to IEC 62262
Peso líquido	0,01 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	9,0 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	11,0 cm
Package 2 Length	10,0 cm
Package 2 Weight	95,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	700
Package 3 Height	30,0 cm

Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	7,11 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Toxic heavy metal free	Sim
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------