

## Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Cabeçote para botão
Nome do componente	XACA

## Complementar

Gravação	Sem gravação
Informações adicionais do acionamento	Com revestimento
Cor da pastilha ou da lente	Preto
Compatibilidade do produto	XACA..
Local de montagem	Parte frontal do gabinete
Quantidade indivisível de venda	10
Normas	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	100 gn conforme IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grau de proteção IK	IK08 conforming to IEC 62262
Peso líquido	0,01 kg

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	3,000 cm
Package 1 Weight	9,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	8,000 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	95,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	700
Package 3 Height	30,000 cm

Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,120 kg

### Oferta sustentável

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

### Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------