

Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Cabeçote para botão
Nome do componente	XACB
Gravação	Sem gravação
Informações adicionais do acionamento	Com revestimento
Curso de funcionamento	4 mm
Cor da pastilha ou da lente	Branco
Compatibilidade do produto	XESD2201 XENB.... XESD2251 XESD2241 XENC.... XEND.... XESB2011
Quantidade indivisível de venda	10

Complementar

Peso Líquido	0,005 kg
--------------	----------

Meio ambiente

Normas	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	100 gn conforme IEC 60068-2-27
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grau de proteção IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	6,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,500 cm
Package 2 Width	8,000 cm
Package 2 Length	14,000 cm
Package 2 Weight	64,000 g
Unit Type of Package 3	S02

Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,629 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Toxic heavy metal free	Sim
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------