



Principal

Linha de produto	Harmony XALD
Tipo de produto ou componente	Botoeira vazia
Nome abreviado do dispositivo	XALD
Destino do produto	Para unidades de controle e sinalização XB5 de Ø 22 mm
Número de furos	2 recortes
Cor da base do invólucro	Cinza claro (RAL 7035)
Cor da capa	Cinza escuro (RAL 7016)
Material	Policarbonato
Entrada de cabo	2 passa-cabos para entrada de cabo , capacidade de fixação: 14 mm 2 passa-cabos para bucim Pg 13 e ISO M20 , capacidade de fixação: 12 mm
Grau de proteção IP	IP66 conforme IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Complementar

Tipo de montagem	Para montagem pelo cliente
Número de linhas horizontais	1
Número de linhas verticais	2
Peso líquido	0,193 kg
Resistência a lavagem sobre alta pressão	7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m
Montagem do bloco	Montagem frontal Montagem traseira
Código de composição elétrica	MF1 MF2 PR1 SF1 SR1 MR1 SR2 PF2 PF1 SF2
Grupo principal	2 recortes
Grupo de produto	Padrão cinza

Meio ambiente

Tratamento de proteção	TH
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe II conforme IEC 60536
Grau de proteção NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Grau de proteção IK	IK03 conforming to IEC 62262
Normas	IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	10,700 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	185,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,077 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	67,484 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Toxic heavy metal free	Sim
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------