

Principal

Linha de produto	Harmony XALE
Tipo de produto ou componente	Botoeira vazia
Nome abreviado do dispositivo	XALE
Destino do produto	Para unidades de controle e sinalização XB7 de Ø 22 mm
Número de furos	3 recortes
Cor da base do invólucro	Cinza claro (RAL 7035)
Cor da capa	Cinza claro (RAL 7035)
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Entrada de cabo	2 passa-cabos , capacidade de fixação: 20 mm 6 passa-cabos para M20 ISO
Quantidade indivisível de venda	5
Grau de proteção IP	IP54 conforme IEC 60529

Complementar

Tipo de montagem	Para montagem pelo cliente
Peso líquido	0,1 kg
Gravação	CE

Meio ambiente

Tratamento de proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...55 °C
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe II conforme IEC 60536
Grau de proteção IK	IK05 conforming to IEC 62262
Normas	IEC 62208 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	94,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,300 cm
Package 2 Width	12,200 cm
Package 2 Length	33,400 cm
Package 2 Weight	549,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,677 kg

Oferta sustentável

Embalagens sem plástico	Não
Pacote com papelão reciclável	Sim
Regulamentação REACH	Declaração REACH
REACH isento de SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações de Isenção RoHS	Sim
Regulamento RoHS da China	Declaração RoHS China
Divulgação ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Recolha de produtos	No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)	1

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------