



## Principal

Linha de produto	Harmony XAP
Tipo de produto ou componente	Estação controle vazia fundida em molde
Nome abreviado do dispositivo	XAPD
Destino do produto	Para unidades de controle e sinalização de Ø 22 mm
Tamanho da placa frontal do produto	80 x 80 mm
Profundidade utilizável	74,5 mm
Número de furos	1 furo
Cor da base do invólucro	Cinza (RAL 7035)
Cor da capa	Cinza (RAL 7035)
Material	Zinco fundido
Quantidade indivisível de venda	1
Grau de proteção IP	IP65 conforme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 IP66 conforme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 IP69 conforme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1

## Complementar

Número de linhas verticais	1
Número de linhas horizontais	1
Dimensões de recorte	Ø 22 mm
Tipo de estação de controle	Metal
Entrada de cabo	2 x cartão com saída analógica para ISO
Tipo de rosca	M20 x 1.5
Largura total CAD	80 mm
Altura total CAD	80 mm
Profundidade total CAD	77 mm
Peso líquido	0,605 kg

## Meio ambiente

Tratamento de proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe I conforme IEC 61140
Grau de proteção	UL type 4 para UL 50 E UL type 4X para UL 50 E
Grau de proteção IK	IK07 conforme IEC 62262
Resistência a agentes químicos	Tratamento especial pode ser obtido a pedido
Certificações do produto	UL[RETURN]cULus[RETURN]EAC

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,400 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	783,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,563 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	165,776 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
REACh free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Toxic heavy metal free	Sim
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------