



## Principal

Linha de produto	Harmony XAP
Tipo de produto ou componente	Estação controle vazia fundida em molde
Nome abreviado do dispositivo	XAPG
Destino do produto	Para unidades de controle e sinalização de Ø 22 mm
Tamanho da placa frontal do produto	80 x 175 mm
Profundidade utilizável	74,5 mm
Número de furos	3 recortes
Cor da base do invólucro	Cinza (RAL 7032)
Cor da capa	Cinza (RAL 7032)
Material	Liga de zinco
Montagem do produto	Montagem embutida
Grau de proteção IP	IP65 conforme IEC 60529

## Complementar

Número de linhas verticais	1
Entrada de cabo	18 Mm 1 orifício com tampa de supressão para bucim 18 mm 1 orifício sem tampa de supressão para bucim
Peso líquido	1145 kg
Código de compatibilidade	XAPG

## Meio ambiente

Tratamento de proteção	TH
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe I conforme IEC 60536 Classe I conforme NF C 20-030

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	1,325 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim

Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------