



## Principal

Linha de produto	Harmony XB5
Tipo de produto ou componente	Sinalizador sonoro
Material do aro	Plástico
Diâmetro de montagem	22,5 mm
Cor da pastilha ou da lente	Vermelho

## Complementar

Tipo do circuito de alimentação	CA/CC
Frequência de alimentação	50/60 Hz
Tipo de sinalização	Tonalidade contínua ou intermitente
Noise level	90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Resistência a lavagem sobre alta pressão	9000000 Pa a 80 °C , distância : 0,1 m
Altura	29 mm
Largura	29 mm
Profundidade	55 mm
Peso líquido	0,024 kg
Consumo de corrente	<= 20 mA
Tensão nominal de alimentação [Us]	110..0,120 V +/- 10 %

## Meio ambiente

Tratamento de proteção	TH
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe II conforme IEC 60536
Grau de proteção NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Normas	UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1 IEC 60529 IEC 62262 IEC 50102
Certificações do produto	UL listed[RETURN]CSA[RETURN]BV

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA, E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	28 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	88
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,76 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1408
Package 3 Height	70 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	43,016 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------