



## Principal

Linha de produto	Harmony XVB Universal
Tipo de produto ou componente	Base + tampa superior
Nome do componente	XVBC
Material	Poliamida reforçada com vidro: Base Policarbonato: unidade de cobertura

## Complementar

Modo de fixação	Fixação direta ou por tubos
Diâmetro de montagem	70 mm
Destino do produto	Conjunto sem unidade da lâmpada de flash
Conexão elétrica	Borne para Acionamento padrão
Entrada de cabo	Entrada inferior ou lateral
Tipo de montagem	Montagem pelo cliente, até 5 unidades
Descrição dos terminais ISO nº 1	(GND)TERRA (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Peso líquido	0,19 kg

## Meio ambiente

Certificações do produto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamento de proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Grau de proteção NEMA	Type 4X conforme UL (interior)

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	206,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,173 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	71,516 kg

### Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

### Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------