



Principal

Linha de produto	Harmony XVB Universal
Tipo de produto ou componente	Conjunto de indicadores
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	Módulo Luminoso
Tipo de sinalização	Contínuo
Diâmetro de montagem	70 mm
Nome do componente	XVBC
Material	Polycarbonato
Fonte de luz	LED integral, vermelho
Tipo de lâmpada	LED protegido
Tensão nominal de alimentação [Us]	24 V CA/CC

Complementar

Tipo de montagem	Montagem pelo cliente, até 5 unidades
Conexões - terminais	Terminais de parafuso, <= 1 x 1,5 mm ² Com a extremidade do cabo
[Ui] tensão nominal de isolamento	250 V conforme IEC 60947-1
Limite de tensão nominal	0,85...1,1 Un conforme IEC 60947-5-1
Consumo de corrente	< 47 mA CA/CC
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	4 kV IEC 60947-1
Largura total CAD	70 mm
Altura total CAD	63 mm
Profundidade total CAD	70 mm
Peso líquido	0,15 kg

Meio ambiente

Grau de poluição	2
Certificações do produto	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]JUL 508
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamento de proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...50 °C
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe I em tubo de suporte conforme IEC 61140 Classe II na unidade base conforme IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 na base de fixação XVBZ0. conforme IEC 60529 IP66 na unidade base conforme IEC 60529
Grau de proteção NEMA	Type 4X conforme UL (interior)

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	10 cm

Package 1 Weight	135 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,419 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	53,084 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------