

XVGB2S

Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, buzzer, LED vermelho, verde, 24VCA/CC, tubo de montagem em alumínio com suporte em L



Principal

| | |
|---|---|
| Linha de produto | XVG Harmony |
| Tipo de produto ou componente | Completa de pré-fio de luz torre monolítica |
| Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos | 2 módulos luminosos |
| Material | PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): corpo do tubo Alumínio prata: tubo |
| Diâmetro de montagem | 60 mm |
| Nome do componente | XVG |
| Montagem do dispositivo | Tubo com L bracket |
| Fonte de luz | LED Contínuo vermelho LED Contínuo âmbar |
| Bloco luminoso colorido | Vermelho verde |
| Tipo base do conjunto de indicadores | Base com buzzer integrada |

Complementar

| | |
|---|----------------------|
| Rated supply voltage | 24 V CA/CC |
| Secção do cabo | 0,33 mm ² |
| Tipo de saída digital | PNP e NPN |
| [Uimp] Tensão suportável de impulso nominal | 0,5 kV |
| Consumo de corrente | 140 mA |
| Nível de ruído | 85 dB |
| Consumo de energia | 3,1 W |
| Frequência fundamental | 2,64 kHz |
| Peso líquido | 0,43 kg |

Meio ambiente

| | |
|---|---------------|
| Certificações do produto | CE[RETURN]EAC |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -35...70 °C |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -10...50 °C |
| Grau de proteção IP | IP23 |

Unidades de embalagem

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,6 cm |
| Package 1 Width | 14,3 cm |
| Package 1 Length | 55,8 cm |
| Package 1 Weight | 625,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |

| | |
|------------------|--------|
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 40 cm |
| Package 2 Length | 60 cm |
| Package 2 Weight | 3,2 kg |


Oferta sustentável

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declarção REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) |
| Sem mercúrio | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declarção RoHS China |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Informação Sobre O Fim Da Vida Útil |


Garantia contratual

| | |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Dimensões




Montagem



- (1) Espessura +10 mm (0.39 in)
- (2) Porca sextavada
- (3) Arruela

Fiação



- (1) "ON" para iluminação e/ou aplicação de som contínuo.
- (2) Fusível (corrente nominal: 0,5 A)
- RD: Vermelho
- GR: Verde
- GY: Cinza
- BK: Preto