

XVGB2SW

Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, buzzer, LED vermelho, verde, 24VCA/CC, com base de montagem

Principal

Linha de produto	XVG Harmony
Tipo de produto ou componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	2 módulos luminosos
Material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): corpo do tubo Alumínio prata: tubo
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVG
Montagem do dispositivo	Montagem de base
Fonte de luz	LED Contínuo vermelho LED Contínuo Verde
Bloco luminoso colorido	Vermelho verde
Tipo base do conjunto de indicadores	Base com buzzer integrada

Complementar

Rated supply voltage	24 V CA/CC
Secção do cabo	0,33 mm ²
Tipo de saída digital	PNP e NPN
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	0,5 kV
Consumo de corrente	140 mA
Nível de ruído	85 dB
Consumo de energia	3,1 W
Frequência fundamental	2,64 kHz
Peso líquido	0,21 kg

Meio ambiente

Certificações do produto	CE[RETURN]EAC
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-10...50 °C
Grau de proteção IP	IP42

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	31,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	317,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm

Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,767 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	84
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	39 kg

Oferta sustentável

Embalagens sem plástico	Não
Pacote com papelão reciclável	Não
Regulamentação REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações de Isenção RoHS	Sim
Regulamento RoHS da China	Declaração RoHS China
Divulgação ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Recolha de produtos	No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)	35

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------