

XVGB3M

Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, LED vermelho, verde, amarelo, 24VCA/CC, tubo de montagem em alumínio com suporte dobrável



Principal

Linha de produto	XVG Harmony
Tipo de produto ou componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	3 módulos luminosos
Material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): corpo do tubo Alumínio prata: tubo
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVG
Montagem do dispositivo	Tubo de montagem com suporte dobrável
Fonte de luz	LED Contínuo vermelho LED Contínuo Verde LED Contínuo âmbar
Bloco luminoso colorido	Vermelho / laranja / verde
Tipo base do conjunto de indicadores	Base sem buzzer

Complementar

Rated supply voltage	24 V CA/CC
Secção do cabo	0,33 mm ²
Tipo de saída digital	PNP e NPN
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	0,5 kV
Consumo de corrente	109 mA
Consumo de energia	3,1 W
Frequência fundamental	2,64 kHz
Peso líquido	0,4 kg

Meio ambiente

Certificações do produto	CE[RETURN]EAC
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-10...50 °C
Grau de proteção IP	IP40

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	54,4 cm
Package 1 Weight	601,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5,76 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	72 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	30,6 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------