

# XVGB3SW

Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, buzzer, LED vermelho, verde, amarelo, 24VCA/CC, com base de montagem

## Principal

Linha de produto	XVG Harmony
Tipo de produto ou componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	3 módulos luminosos
Material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): corpo do tubo Alumínio prata: tubo
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVG
Montagem do dispositivo	Montagem de base
Fonte de luz	LED Contínuo vermelho LED Contínuo Verde LED Contínuo âmbar
Bloco luminoso colorido	Vermelho / laranja / verde
Tipo base do conjunto de indicadores	Base com buzzer integrada

## Complementar

Rated supply voltage	24 V CA/CC
Secção do cabo	0,33 mm <sup>2</sup>
Tipo de saída digital	PNP e NPN
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	0,5 kV
Consumo de corrente	180 mA
Nível de ruído	85 dB
Consumo de energia	4,1 W
Frequência fundamental	2,64 kHz
Peso líquido	0,25 kg

## Meio ambiente

Certificações do produto	CE[RETURN]EAC
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-10...50 °C
Grau de proteção IP	IP42

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,926 cm
Package 1 Width	8,002 cm
Package 1 Length	31,039 cm
Package 1 Weight	350,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	8,591 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	84
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	43 kg

### Oferta sustentável

Embalagens sem plástico	Não
Pacote com papelão reciclável	Não
Regulamentação REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações de Isenção RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS da China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Recolha de produtos	No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)	35

### Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------