

Principal

Linha de produto	Easy Harmony XA2
Tipo de produto ou componente	Bloco de contato
Nome abreviado do dispositivo	ZA2E

Complementar

Operação dos contatos	Abertura lenta
Tipo de bloco de contatos	Único
Uso dos contatos	Contatos padrão
Ruptura positiva	Sem
Durabilidade mecânica	1500000 ciclos
Conexões - terminais	, <= 2 x 1,5 mm ² conforme IEC 60947-1 , <= 1 x 2,5 mm ² conforme IEC 60947-1 , > = 1 x 0,5 mm ² conforme IEC 60947-1 Terminal faston , tamanho da conexão: 6,3 mm conforme IEC 60947-1
Torque de aperto	0,8 N.m
Material de contatos	Liga de prata (Ag/Ni)
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos	10 A Fusível tipo GL conforme IEC 60269-1
[I _{th}] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A conforme IEC 60947-5-1
[U _i] tensão nominal de isolamento	600 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
[U _{imp}] tensão nominal suportável de impulso	6 kV IEC 60947-1
[I _e] corrente nominal de operação	2 A a 230 V, CA-15, A600 conforme IEC 60947-5-1 0,2 A a 110 V, CC-13, Q600 conforme IEC 60947-5-1
Durabilidade elétrica	500000 Ciclos, CA-15, 2 A a 230 V , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1 500000 ciclos, CC-13, 0,2 A a 110 V , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos	1 NA

Meio ambiente

Tratamento de proteção	TC
Grau de proteção IP	IP20 conforme IEC 60529
Normas	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60529 IEC 60947-5-1
Certificações do produto	CE[RETURN]CCC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...55 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,1 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	14 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,481 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	4000
Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	90,0 cm
Package 3 Weight	66,400 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Toxic heavy metal free	Sim
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------