

Principal

Linha de produto	Harmony XB5 Harmony XB4
Tipo de acessórios/ peças separadas	Obturador
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessórios de instalação
Tipo de produto ou componente	Obturador
Destino dos acessórios/ peças separadas	Recortes de Ø22mm para cabeçotes redondos
Cor da pastilha ou da lente	Dark grey

Complementar

Material	Plástico
Material do aro	Plástico cinza escuro
Tipo de cabeçote	Normal (22mm)
Cor	Cinza escuro
Composição do dispositivo	Porca Obturador
Quantidade indivisível de venda	10
Peso líquido	0,009 kg
Formato do cabeçote da unidade de sinalização	Redondo
Característica do acionamento	Faceado
Nome da posição	XALD 2...5 furos XALK 2...5 furos

Meio ambiente

Grau de proteção NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grau de proteção IP	IP66 conforme IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grau de proteção IK	IK03 conforming to IEC 50102
Normas	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	2,8 cm
Package 1 Length	2,8 cm
Package 1 Weight	8 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	7 cm
Package 2 Length	8,8 cm
Package 2 Weight	97 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,368 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Toxic heavy metal free	Sim
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------