

Principal

Linha de produto	Harmony XB6
Tipo de produto ou componente	Corpo completo para luzes piloto
Nome abreviado do dispositivo	ZB6
Quantidade indivisível de venda	5
Conexões - terminais	Conectores faston , tamanho da conexão: 2,8 x 0,5 mm
Fonte de luz	LED
Base da lâmpada	LED integral
Alimentação do bloco luminoso	Direto
Cor da fonte de luz	Vermelho
Tensão nominal de alimentação [Us]	12 ... 24 V CA/CC

Complementar

Altura total CAD	14 mm
Profundidade total CAD	58 mm
Descrição dos terminais ISO nº 1	(+ -) PL
Peso líquido	0,003 kg
Posição de operação	Qualquer posição
[Ui] tensão nominal de isolamento	250 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	4 kV IEC 60947-1
Tipo de sinalização	Contínuo
Limites de tensão de alimentação	6...30 V CA/CC
Consumo de corrente	15 mA
Resistência a sobretensão	1 kV Em contato conforme IEC 61000-4-5 2 kV Ao ar livre conforme IEC 61000-4-5

Meio ambiente

Tratamento de proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe II conforme IEC 61140
Normas	JIS C 852 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C 4520
Certificações do produto	CSA[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]GOST
Resistência à vibração	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
Resistência a transientes	2 kV conforme IEC 61000-4-4

Resistência a campos eletromagnéticos	10 V/m conforme IEC 61000-4-3
Resistência a descarga eletrostática	6 kV No contato (em partes metálicas) conforme IEC 61000-2-6 8 kV ao ar livre (em peças de isolamento) conforme IEC 61000-2-6
Emissão eletromagnética	Classe B conforme IEC 55011

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	3,2 cm
Package 1 Weight	2 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	2,2 cm
Package 2 Width	6,5 cm
Package 2 Length	3,2 cm
Package 2 Weight	16 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	948 g

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaración REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaración RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------