

ZBRM22A0

Botoeira plástica móvel, preta e verde, 2 botões de ação simples com 2 transmissores ZBRT1



Principal

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Linha de produto | Harmony XB5R |
| Tipo de produto ou componente | Transmissor sem fio e sem bateria |
| Nome abreviado do dispositivo | XB5R |
| Operação do contato | 2 Ação simples Botão não luminoso |
| Material do aro | Plástico |
| Material do colar de fixação | Plástico |
| Diâmetro de montagem | 22 mm |

Complementar

| | |
|---|--|
| Composição do kit | 1 Conjunto de pastilhas 1 Botoeira portátil 2 Transmissor 2 Cabeçote de botão diâmetro: 22 mm 2 Colares de fixação |
| Formato do cabeçote da unidade de sinalização | Redondo |
| Tipo de acionamento | Mola de retorno de botão com transmissor |
| Característica do acionamento | Faceado |
| Informações adicionais do acionamento | Conjunto de bonés |
| Peso líquido | 0,2 kg |
| Durabilidade mecânica | 1000000 ciclos |
| Curso de funcionamento | 4,3 mm (Total percorrido) |
| Força de funcionamento | 25 N Comutação elétrica variável F/A |
| Resistência ao choque | 25 gn (duração = 6 ms) para 6000 choques conforme IEC 60068-2-27 30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 |
| Robustez mecânica | Resistência à queda livre 1000 mm conforme EN/IEC 60068-2-32 |
| Protocolo da porta de comunicação | Zigbee Green Power a 2,4 GHz |
| Distância de detecção máxima | 100 M Em campo aberto 25 M transmissor na caixa útil e receptor numa caixa metálica 300 m transmissor na caixa útil, receptor na caixa metálica e utilizar antena-relé |
| Tempo de aquisição | 2 ms |
| Tempo de resposta | <2 ms |
| Potência de emissão | 3 MW |

Meio ambiente

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40...70 °C |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -25...55 °C |
| Grau de proteção IP | IP65 conforme IEC 60529 (Face frontal) IP65 conforme UL Tipo 12 (Face frontal) |
| Grau de proteção IK | IK03 conforming to IEC 50102 |
| Umidade relativa | 95 % a 70 °C Sem condensação |
| Resistência à vibração | 5 gn (f= 11...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6 +/- 10 milímetros (f= 2...11 Hz) conforme IEC 60068-2-6 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Compatibilidade eletromagnética | <p>Teste de imunidade contra descarga eletrostática - test level: 8 kV (ao ar livre (em peças de isolamento)) conforming to IEC 61000-4-2</p> <p>Teste de imunidade contra descarga eletrostática - test level: 4 kV (No contato (em partes metálicas)) conforming to IEC 61000-4-2</p> <p>Susceptibilidade a campos eletromagnéticos - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3</p> <p>Susceptibilidade a campos eletromagnéticos - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distância = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3</p> |
| Certificações de rádio | RSS conforme UL 508[RETURN]ARIB T66 conforme CSA C22.2 No 14[RETURN]ICASA[RETURN]ANATEL[RETURN]FCC |
| Normas | <p>EN/IEC 60947-5-1</p> <p>CSA C22.2 No 14</p> <p>EN/IEC 60947-1</p> <p>UL 508</p> |
| Certificações do produto | C-Tick[RETURN]CSA[RETURN]BT 2006/95/EC[RETURN]EAC[RETURN]JUL[RETURN]CCC |
| Diretivas | 2004/108 / EC - compatibilidade eletromagnética 1999/5 / CE - R & TTE |

Unidades de embalagem

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,5 cm |
| Package 1 Width | 6,5 cm |
| Package 1 Length | 16,3 cm |
| Package 1 Weight | 232,0 g |

Oferta sustentável

| | |
|-------------------------------|---|
| Regulamento REACH | Declaración REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) |
| Sem mercúrio | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaración RoHS China |
| Informações das isenções RoHS | Sim |

Garantia contratual

| | |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Dimensões

Botão de pressão sem fio e sem bateria

Caixa móvel plástica para uso móvel ou fixo – 2 funções

