

# Planilha de Produto

## Características

# ZBY2H101

Porta etiqueta 30x40mm, com legenda 8x27mm preta/vermelha sem gravação



### Principal

Tipo de produto ou componente	Porta-etiqueta
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório com gravação

### Complementar

Material	Plástico
Composição do dispositivo	Porta-etiqueta Legenda em branco
Destino dos acessórios/peças separadas	Unidade de controle ou sinalização de Ø22mm com cabeçote redondo Para cabeçotes normais (22mm)
Compatibilidade da linha	Harmony XB4 Harmony XB5
Tamanho do porta-etiqueta	30 x 40 mm
Gravação	Sem gravação ligar 1 lado preto, 1 lado vermelho fundo
Montagem do dispositivo	Faceado
Quantidade indivisível de venda	10
Peso líquido	0,004 kg

### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	3,0 cm
Package 1 Weight	3,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	2,5 cm
Package 2 Width	10,0 cm
Package 2 Length	15,0 cm
Package 2 Weight	31,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,595 kg

## Oferta sustentável

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------